


COMEC

RP1000


RP1000-M




SPIANATRICE TESTATE E MONOBLOCCHI
CYLINDER HEAD AND BLOCK RESURFACING MACHINE
SURFACEUSE DE CULASSES ET BLOC-MOTEURS
CEPILLADORA PARA CULATAS Y BLOQUES



- Ravvivatore mola abrasiva
- Grinding wheel dresser
- Appareil dressage meule
- Afilador de piedras



- Spostamento motorizzato testa
- Head rapid feed
- Montée rapide tête
- Desplazamiento motorizado del cabezal



- Avanzamento tavola con vite a ricircolo di sfere
- Table feed by ball screw drive
- Déplacement de la table avec vis à billes
- Desplazamiento de la mesa por medio de tornillo sin fin de bolas recirculantes



- Pannello comandi
- Control panel
- Tableau des commandes
- Tablero de mando



- Pompa olio lubrificazione
- Lubricating pump
- Pompe lubrification
- Bomba del aceite lubricante

- Impianto refrigerante completo di pompa e vasca
- Coolant system complete of pump and tank
- Système de réfrigération avec pompe et cuve de sédimentation
- Sistema de refrigeración completo de bomba y tanque



Dati tecnici	Specifications	Donées techniques	Datos técnicos
Corsa tavola	Table travel	Course de la table	Carrera de la mesa
Massima lunghezza lavorabile	Max workpiece length	Max longueur de travail	Superficie útil de trabajo
Massima larghezza lavorabile	Max workpiece width	Max largeur de travail	Ancho máximo de trabajo
Min - Max altezza lavorabile	Min - Max workpiece height	Min - Max hauteur de travail	Min - máx altura de trabajo
Superficie utile tavola	Useful table surface	Surface de la table	Superficie útil de la mesa
Diametro mola a settori	Segmented grinding wheel diameter	Diamètre meule a secteurs	Diametro de la muela con segmentos
Velocità rotazione testa variabile	Variable head speed rotation	Vitesse de rotation meule	Velocidad variable del plato
Velocità avanzam. tavola variabile	Variable table travel speed	Vitesse avancement table	Velocidad variable de avance mesa
Motore testa	Head motor	Moteur tête	Motor del cabezal
Motore tavola	Table motor	Moteur avancement table	Motor de la mesa
Motore spostamento rapido testa	Head rapid feed motor	Moteur rapide tête	Motor de el desplazamiento cabezal
Motore pompa refrigerante	Coolant pump motor	Moteur pompe réfrigérant	Motor de la bomba refrigeradora
Dimensioni (LxPxH)	Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxLxH)	Dimensiones (LxAxA)
Peso	Weight	Poids	Peso



La RP1000 è una spianatrice destinata al ricondizionamento di testate e blocchi motore di vetture e veicoli industriali nonché di tutte le superfici piane che necessitano di una precisione perfetta delle superfici di contatto. Gli elementi componenti la macchina quali basamento, tavola, colonna e testa sono realizzati in ghisa di ottima qualità e fortemente nervata per offrire elevate caratteristiche di rigidità e robustezza.

Lo spostamento della tavola avviene tramite una vite a ricircolo di sfere estremamente precisa e regolare che garantisce un'ottima scorrevolezza anche alle basse velocità; un inverter applicato al motoriduttore che la aziona, offre un avanzamento variabile con un'ampia possibilità di regolazioni tramite un potenziometro.

Un ulteriore inverter regola i giri dell'asse mola per ottenere sempre la velocità di taglio ideale a seconda che si utilizzino i settori abrasivi per la rettifica delle superfici in ghisa od alluminio con precamere o dell'utensile per la spianatura dell'alluminio, o il piatto portainserti CBN-PCD per la spianatura ad alta velocità. La velocità di giri viene inoltre indicata da un pratico display sempre ben visibile. Per un facile e sicuro controllo delle funzioni della macchina, tutti i comandi sono montati su una consolle girevole adattabile ad ogni operatore; inoltre, al fine di fornire una macchina completa in ogni parte, la dotazione standard si compone dello spostamento rapido della testa, di un efficiente sistema di refrigerazione con vasca di decantazione, e del dispositivo di ravvivatura della mola mediante diamante. Sono previsti anche degli utili accessori, come il supporto universale per lo staffaggio delle testate inclinate, il kit di fissaggio dei blocchi a V o il platorello girevole per la rettifica di volani motore, piatti frizione o dischi freno.

La machine RP1000 est une surfaceuse pour culasses et blocs moteurs soit de tourisme que poids lourds, aussi même que pour toutes les surfaces planes qui nécessitent d'une parfaite précision de contact entre elles. Les éléments composent la machine, comme le soubasement, la table, la colonne et la tête, sont réalisés en fonte de qualité, largement nervée pour donner une rigidité absolue.

Le déplacement de la table est obtenu par mis d'une vis à billes très précise et régulière, qui donne une fluidité très sensible même à basse vitesse. Le motoréducteur d'actionnement est commandé par un inverter électrique de façon d'avoir une vaste possibilité de réglage vitesse par mis d'un simple potentiomètre. Le moteur broche est commandé aussi par un deuxième inverter pour régler la vitesse de coupe selon q'on utilise la meule à segments pour rectification des surfaces en fonte ou en aluminium avec préchambre, ou q'on utilise l'outil pour planer l'aluminium, ou le plateau optionel à plaquettes CBN-PCD pour le planage à grande vitesse.

La vitesse de rotation est toujours marquée par un display digital. Pour un facile et sure contrôle des opérations, toutes les commandes sont placées sur une console tournante et adaptable à l'hauteur de l'opérateur. En outre, au fin de fournir une machine équipée le plus possible, la dotation standard comprend aussi le déplacement vertical rapide de la tête, le système d'arrosage très efficient avec cuve de sémination et l'appareil dressage meule avec diamant.

Sur demande sont livrables aussi des autres accessoires comme le kit fixation blocs en V ou le support pour les coulasses inclinées ou la table tournante rectification volants et disques d'embrayage.

The RP1000 is a resurfacing machine for cylinder heads and blocks of cars and trucks as well as all flat surfaces which require a high mating surface of finishing and accuracy.

All parts composing the machine as basement, table, column and head are of high quality cast iron widely well-framed which offers high rigidity and sturdiness features.

Table feed operates by a ball screw drive extremely precise even at slow feed speeds; a frequency inverter which controls the ball screw driving motoreducer, offers a variable speed feed widely adjustable by potentiometer.

A further inverter adjusts the spindle speed in order to get the ideal cutting speed all the times according to the different cutting systems as stones for cast iron or aluminium with pre-chambers cylinder head resurfacing, tool for aluminium or CBN-PCD toolholder plate.

A conveniently located digital read-out shows the current rotation speed.

For a convenient and safe use of the machine, all control commands are located on a swing arm control panel adaptable to every operator; moreover, in order to supply a fully equipped product, the standard equipment includes the rapid power feed of the head, an efficient coolant plant complete with tank, and a wheel dressing assembly with diamond dresser.

As option, useful accessories are available like the adjustable set-up fixture for cylinder heads, V-block mounting kit, rotary table for the grinding of flywheels, clutch pressure plates or brake discs.

La RP1000 es una rectificadora de superficies planas, ideadas para reacondicionar tapas de cilindros y bloques de motor de vehículos livianos y pesados, así como todas las superficies planas que necesitan de una perfecta precisión de los planos de contacto.

Las componentes de la maquina, tales como la base, la mesa, la columnas y el plato son realizados con fundición de excelente calidad y fortalecida con costillas y crucerías oportunas, para obtener elevados estándares de rigidez y robustez.

El desplazamiento de la mesa es realizado por medio de un tornillo sin fin de bolas recirculantes extremadamente preciso y constante, que garantiza el deslizamiento suave también a las bajas velocidades; el inverter aplicado al moto redutor que acciona el tornillo ofrece un avance variable con un amplio rango de regulaciones a través del potenciómetro.

Un inverter adicional regula las vueltas del eje del plato de corte así de obtener siempre la velocidad de corte idónea según que se utilicen: los segmentos abrasivos para la rectificación de las superficies en fundición o en aluminio con pre cámara; la herramienta para el corte del aluminio; el plato porta insertos CBN-PCD para el cepillado en alta velocidad, estos últimos, disponibles como opcional. La velocidad de las vueltas es indicada por un práctico display siempre bien visible. Para un fácil y seguro control de las funciones de la maquina, todos los mandos son instalados en un tablero giratorio, adaptable a cualquier operador. Además, para entregar una maquina completa en cada una de sus partes, la dotación standard incluye el desplazamiento rápido del cabezal rectificador, un eficiente sistema de refrigeración con tanque de decantación, el dispositivo con diamante para afilar las piedras.

Dotazione standard	Standard equipment	Equipement standard	Dotación standard
<ul style="list-style-type: none"> Velocità asse mola variabile con lettura digitale Velocità avanzamento tavola variabile Tavola con vite a ricircolo di sfere Spostamento rapido motorizzato testa Modi di lavoro manuale/continuo/automatico Consolle comandi orientabile Schermo di protezione con pannello in policarbonato Coppia supporti piani per testate con staffe Lubrificante guide Chiavi di servizio Libretto istruzioni 	<ul style="list-style-type: none"> Variable spindle speed complete of digital read-out Variable table travel feed Ball screw drive on table Head power feed Manual/Continuous/Automatic working modes Swing arm control panel Splash and safety guard with polycarbonate shield Pair of parallel supports with clamps Oil for slides Wrench set Instruction manual 	<ul style="list-style-type: none"> Vitesse de la meule variable avec display digital Vitesse de la table variable Déplacement de la table avec vis à billes Montée rapide tête Modes de travail manuelle/continue/automatique Tableau orientable des commandes Écran de protection et antipolvérin Couple de parallèles avec étrier Huile pour guides Trousse de service Manuel d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> Velocidad variable del plato con lectura digital Velocidad variable de avance de la mesa Desplazamiento mesa con tornillo a recirculacion de bolas Desplazamiento rápido del cabezal Programa de trabajo en manual/continuo/automático Tablero de mando orientable Pantalla de protección con panel de poli carbonato Pareja de soportes planos con anclajes Lubricante de las guías Llaves de servicio Manual de instrucciones
SOLO VERSIONE RETTIFICA:	ONLY GRINDING VERSION:	SEUL VERSION RECTIFIQUEUSE:	SOLO VERSIONE RETTIFICATRICE:
<ul style="list-style-type: none"> Mola a settori Ø 355mm completa di settori abrasivi per ghisa (10 pezzi) e utensile Impianto refrigerante completo di pompa e vasca di decantazione Ravvivatore per settori abrasivi Liquido emulsionabile 	<ul style="list-style-type: none"> Ø 355mm Grinding wheel complete of segments for cast iron (10 pcs) and cutting tool Cooling plant complete with pump and settling tank Grinding wheel dresser Emulsifiable liquid 	<ul style="list-style-type: none"> Meule abrasive dia 355mm complete avec 10 segments pour fonte avec outil pour culasses Système de refroidissement complet avec pompe et cuve de sédimentation Appareil dressage meule Liquide émulsifiable 	<ul style="list-style-type: none"> Muela abrasiva diámetro 355 mm con segmentos para fundición y cuchilla para aluminio Sistema de refrigeración con bomba y tanque de decantación Afilador de piedras Emulsión en líquido
SOLO VERSIONE M:	ONLY M VERSION:	SEUL VERSION M:	SOLO VERSION M:
<ul style="list-style-type: none"> RP1361 Piatto portainserti CBN/PCD/ALP UT1330 Utensile portainsero CBN/PCD 1/2" UT1355 Inserto CBN 1/2" per ghisa 	<ul style="list-style-type: none"> RP1361 CBN/PCD/ALP Milling plate UT1330 1/2"CBN/PCD insert tool holder UT1355 1/2" CBN Insert for cast iron 	<ul style="list-style-type: none"> RP1361 Plateau porteoutil CBN/PCD/ALP UT1330 Porteoutil pour inserts de 1/2" CBN/PCD UT1355 Plaque CBN 1/2" pour fonte 	<ul style="list-style-type: none"> RP1361 Plato portaherramientas para CBN/PCD/ALP UT1330 Portaherramienta para insertos de 1/2" CBN/PCD UT1355 Inserto CBN 1/2" para fundición
Accessori e ricambi	Accessoires and spare parts	Accessoires et recharges	Accesorios y repuestos
			
PVA015	PV0015	RP1361	PLO00A
Supporto universale orientabile con paralleli <i>Adjustable universal fixture wit parallels</i> Support universel avec parallels <i>Soporte universal ajustable con paralelas</i>	Supporto universale orientabile per testate inclinate <i>Adjustable universal fixturewith moving plate</i> Support universel pour culasses avec plate <i>Soporte universal ajustable con placa de apoyo</i>	Platorello motorizzato <i>Motor driven rotary table</i> Plateau tournant motorisé <i>Plato giratorio motorizado</i>	
			
PSC100	UT0018	UT0017	UT0014
Schermo di protezione con porte scorrevoli <i>Splash and safety guard with sliding doors</i> Ecran de protection avec parties coulissantes <i>Pantalla de protección con puertas corredizas</i>	Utensile portainsero ALP per testate in alluminio con precamere <i>Aluminum with Pre-chamber insert tool holder</i> Porte util pour culasses de aluminium avec prechambres <i>Porta herramientas ALP para culatas en aluminio con precamaras</i>	Utensile portainsero CBN/PCD da 3/8" <i>3/8" CBN/PCD insert tool holder</i> Porteutil pour util de CBN/PCD 3/8" <i>Portaherramienta para insertos de 3/8" CBN/PCD</i>	Inserto di ricambio per UT0017 (10 pz) <i>Replacement insert for UT0017 (10 pcs)</i> Plaque de rechange pour UT0017 (pcs) <i>Inserto de reposición para UT0017 (10 unidades)</i>
			
UT1320	UT1355	UT1390	
Utensile portainsero CBN/PCD da 3/8" <i>3/8" CBN/PCD insert tool holder</i> Porte util pour inserts de 3/8" CBN/PCD <i>Portaherramienta para insertos de 3/8" CBN/PCD</i>	Inserto CBN 1/2" per ghisa <i>1/2" CBN Insert for cast iron</i> Plaque CBN 1/2" pour fonte <i>Inserto CBN 1/2" para fundición</i>	Utensile portainsero ALP UT1392 <i>ALP insert tool holder for UT1392</i> Porte util pour inserts ALP UT1392 <i>Portaherramienta para insertos ALP UT1392</i>	
			
UT1330	UT1356	UT1392	
Utensile portainsero CBN/PCD da 1/2" <i>1/2"CBN/PCD insert tool holder</i> Porte util pour inserts de 1/2" CBN/PCD <i>Portaherramienta para insertos de 1/2" CBN/PCD</i>	Inserto PCD 1/2" per alluminio <i>1/2" PCD Insert for aluminum</i> Plaque PCD 1/2" pour aluminium <i>Inserto PCD 1/2" para aluminio</i>	Inserto ALP per alluminio con precamere <i>ALP insert for aluminum with prechambers</i> Plaque pour aluminium avec prechambre <i>Inserto ALP para aluminio con precamaras</i>	

